



HMK15

特性

-
-
-
-
- HMK15
-
-

优点

-
-
- HMK15

FINAS 认可的测量标准实验室

FINAS (FINAS) (EA)

实验室采用的方法

HMK15

经过认证的校准盐

HMK15

(MSL)

HMK15

工作环境

+0... +50 °C

机械规格

x x

90 x 230 x 200

1 kg

部件

HMK15 校准器的标准部件

可选件目

" "

备件和配件

			19746HM
			19766HM
			19767HM
12			211302SP
			25130HM
			HM27032
DMT132/HMP110			230914
HMK15	4x HMP110		253277SP
HMP42			HM37067
经认证的现成校准盐 ¹⁾			
	LiCl		19729HM
LiCl	11 %RH	± 1.3 %RH ²⁾	
	MgCl ₂		19730HM
MgCl ₂	33 %RH	± 1.2 %RH ²⁾	
	NaCl		19731HM
NaCl	75 %RH	± 1.5 %RH ²⁾	
	KCl		251377HM
KCl	85 %RH	± 2.0 %RH ²⁾	
	K ₂ SO ₄		19732HM
K ₂ SO ₄	97 %RH	± 2.0 %RH ²⁾	

1)

2) +20 °C (+68 °C)

